

HOLEX®**Gängsnitt HSS-E, M x stigning: 14X1****Beställningsdata**

Ordernummer	141065 14X1
GTIN	4045197595355
Artikelklass	12K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.

Gängtyp: MF

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS E

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1 mm

Utvändig Ø: 38 mm

höjd: 10 mm

Teknisk beskrivning

höjd	10 mm
stigning	1 mm
Utvändig Ø	38 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	14
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger