

Garant**Handgängtappsats, obelagd, M: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	130400 M2
GTIN	4045197066190
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,4 mm

totallängd L: 36 mm

Skaftdiameter D_s: 2,8 mm

Skaftfyrkant □: 2,1 mm

Kärnhåls-Ø: 1,6 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Gängstigning	0,4 mm
Gäng-Ø	2 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
totallängd L	36 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm

Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	4 mm
Gängtyp	M
gänga	M2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig