

Garant**Handgängtappsats Nitrerad, obelagd, M: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	130450 M2
GTIN	4045197066596
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Nitrerad yta, för högre slitagebeständighet.

Rekommendation:

För **TOOLOX-material** rekommenderar vi att kärnhålsdiametern borras 0,05 till 0,3 mm **större än vad som anges i DIN-standarden** (se tabell).

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2X 6HX

Gängstigning: 0,4 mm

totallängd L: 36 mm

Skaftdiameter D_s: 2,8 mm

Skaftfyrkant □: 2,1 mm

Kärnhåls-Ø: 1,6 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Gängstigning	0,4 mm
Gäng-Ø	2 mm
Norm	DIN 352

Skaftdiameter D_s	2,8 mm
totallängd L	36 mm
Skaftfyrcant \square	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	4 mm
Gängtyp	M
gänga	M2
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	A
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	röd
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
TOOLOX 33	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig