

Garant**Handgängtappsats, obelagd, MF: 2X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130470 2X0,25
GTIN	4045197066848
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Toleransklass: ISO 1 4H

Gängstigning: 0,25 mm

totallängd L: 36 mm

Skaftdiameter D_s : 2,8 mm

Skaftfyrkant \square : 2,1 mm

Kärnhåls- \emptyset : 1,75 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls- \emptyset	1,75 mm
Gäng- \emptyset	2 mm
Gängstigning	0,25 mm
Skaftdiameter D_s	2,8 mm
totallängd L	36 mm
Skaftfyrkant \square	2,1 mm
Toleransklass	ISO 1 4H

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 2181
Gängdjup	4 mm
Gängtyp	MF
gänga	M2×0,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig