

**HOLEX****Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	320672 3
GTIN	4062406199944
Artikelklass	32L

**Beskrivning****Utförande:**

- Härdad stomme och roterande dubb.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Spetsvinkel 60°.

**Beskrivning:**

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

**Användningsdata:**

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

hus-Ø D: 50 mm

effektiv längd B: 79 mm

största spets-Ø 60° A: 25 mm

maximalt radiellt kast: 0,006 mm

spetslängd C: 29,5 mm

maximalt varvtal: 5000 min<sup>-1</sup>

**Teknisk beskrivning**

spetslängd C	29,5 mm
effektiv längd B	79 mm
största spets-Ø 60° A	25 mm
maximalt radiellt kast	0,006 mm
Morsekona	MK3
för arbetsstycksvikt	500 kg
maximalt varvtal:	5000 min <sup>-1</sup>
hus-Ø D	50 mm
Produktslag	centreringspets