



Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 5



Beställningsdata

Ordernummer	320672 5
GTIN	4062406199968
Artikelklass	32L

Beskrivning

Utförande:

- Härdad stomme och roterande dubb.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Spetsvinkel 60°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter ompänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

hus-Ø D: 88 mm

effektiv längd B: 128,5 mm

största spets-Ø 60° A: 40 mm

maximalt radiellt kast: 0,006 mm

spetslängd C: 50,5 mm

maximalt varvtal: 3000 min⁻¹

Teknisk beskrivning

maximalt radiellt kast	0,006 mm
Morsekona	MK5
för arbetsstycksvikt	2000 kg
hus-Ø D	88 mm
maximalt varvtal:	3000 min ⁻¹
effektiv längd B	128,5 mm
spetslängd C	50,5 mm
största spets-Ø 60° A	40 mm
Produktslag	centreringspets