



## Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	320672 4
GTIN	4062406199951
Artikelklass	32L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Härdad stomme och roterande dubb.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Spetsvinkel 60°.

#### Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter ompänningen förs centreringspetsen in.

#### Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

hus-Ø D: 69 mm

effektiv längd B: 103 mm

största spets-Ø 60° A: 32 mm

maximalt radiellt kast: 0,006 mm

spetslängd C: 40 mm

maximalt varvtal: 3800 min<sup>-1</sup>

### Teknisk beskrivning

maximalt radiellt kast	0,006 mm
maximalt varvtal:	3800 min <sup>-1</sup>
hus-Ø D	69 mm
Morsekona	MK4
för arbetsstycksvikt	800 kg
spetslängd C	40 mm
största spets-Ø 60° A	32 mm
effektiv längd B	103 mm
Produktslag	centreringspets