



Roterande svarvdubb 60° / 30°, Morsekona: 6



Beställningsdata

Ordernummer	320673 6
GTIN	4062406200275
Artikelklass	32L

Beskrivning

Utförande:

- Härdad stomme och roterande dubb.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Med förlängd spets, spetsvinkel 60° / 30°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

Den förlängda spetsen medger en obehindrad framkörning av svarvstålet till arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämpligt för kopiersvarvning.

hus-Ø D: 105 mm

effektiv längd B: 169 mm

största spets-Ø 60° A: 50 mm

största spets-Ø 30° A: 30 mm

maximalt radiellt kast: 0,01 mm

spetslängd C: 77,5 mm

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	2800 min ⁻¹
spetslängd C	77,5 mm
Morsekona	MK6
effektiv längd B	169 mm
hus-Ø D	105 mm
för arbetsstycksvikt	2500 kg
största spets-Ø 60° A	50 mm
största spets-Ø 30° A	30 mm
maximalt radiellt kast	0,01 mm
Produktslag	centreringspets