



Lätta, roterande svarvdubb, Morsekona: 5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 320652 5 |
| GTIN | 4062406200305 |
| Artikelklass | 32L |

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°.
- lättviktsutförande med slimmat hus
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

Används framför allt för bearbetning av små och mycket små komponenter på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 69 mm

effektiv längd B: 103 mm

största spets-Ø 60° A: 32 mm

maximalt radiellt kast: 0,006 mm

spetslängd C: 40 mm

maximalt varvtal: 3800 min⁻¹

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|------------------------|
| effektiv längd B | 103 mm |
| maximalt varvtal: | 3800 min ⁻¹ |
| Morsekona | MK5 |
| hus-Ø D | 69 mm |
| spetslängd C | 40 mm |
| för arbetsstycksvikt | 800 kg |
| maximalt radiellt kast | 0,006 mm |
| största spets-Ø 60° A | 32 mm |
| Produktslag | centreringspets |