

**Maskin-gängtapp HSS-E Form C, TiN, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	135900 M20
GTIN	4045197077943
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**

Form C (skärfas över 2–3 gängor).

Liten tendens till löseggbildning.

OBS!:**NY GENERATION FINNS!**

Rekommenderade uppföljningsprodukter är nr 135960 – 136158.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 376

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2,5 mm

totallängd L_{tot} : 140 mm

Skaft-Ø: 16 mm

skaftstorlek: 12 mm

Kärnhåls-Ø: 17,5 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	2,5 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	20 mm
Skärfasvinkel	50 grad
Kärnhåls-Ø	17,5 mm
Norm	DIN 376

Skافت-Ø	16 mm
totallängd L_{tot}	140 mm
skافتstorlek	12 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	60 mm
Gängtyp	M
gänga	M20
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön