

Garant**Handgängtappsats, obelagd, BSP: W3/16****Beställningsdata**

Ordernummer	130670 W3/16
GTIN	4045197067838
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 24

Gäng-Ø: 4,76 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter D_s: 5,5 mm

Skaftfyrkant □: 4,3 mm

Kärnhåls-Ø: 3,6 mm

Teknisk beskrivning

Varvper tum	24
Kärnhåls-Ø	3,6 mm
Gängstigning	1,058 mm
Gäng-Ø	4,76 mm
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	5,5 mm
totallängd L	50 mm
Skafftyrkant \square	4,3 mm
Gängdjup	9,52 mm
gänga	W3/16
Beläggning	obelagd
Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 351
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig