

Garant**VC.T 160408, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160408 HU7315-1 Sort: HU7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Tolerans	G
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Primäranvändning	N
spån-brytare	AF
Sort	HU7315-1
ISO-kod vändskär	VCGT 160408
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning