



## Maskingängtappar för genomgående hål + kärnhålsspiralborr, för metrisk gänga: M3-12



### Beställningsdata

Ordernummer	146725 M3-12
GTIN	4045197649713
Artikelklass	12K

### Beskrivning

#### Utförande:

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut.

Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

#### Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 132645 och kärnborr nr 114405

### Teknisk beskrivning

för metrisk gänga	M3 – M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 376
Norm	DIN 371
Färgring	grön

Produktslag

Gängtapp

**Tillbehör**

Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Maskin-gängtappHSS-E M M8	132645 M8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Maskin-gängtappHSS-E M M4	132645 M4
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Maskin-gängtappHSS-E M M3	132645 M3
Maskin-gängtappHSS-E M M12	132645 M12
Maskin-gängtappHSS-E M M6	132645 M6
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Maskin-gängtappHSS-E M M5	132645 M5
Maskin-gängtappHSS-E M M10	132645 M10
Spiralborr HSS/EVAN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Tom kassett Typ 4	146961 4