

**Garant****Maskingängttappar för bottenhål + kärnhålsspiralborr, för metrisk gänga: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	146750 M3-12
GTIN	4045197085153
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

När kassetten öppnas ställer sig verktygen automatiskt upp och är sedan lätta att lyfta ut. Bestående av maskingängttappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Innehåll:**

vardera 1 maskingängttapp M3 – M12 nr 134851 och kärnborr nr 114150

**Teknisk beskrivning**

för metrisk gänga	M3 – M12
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Norm	DIN 371
Norm	DIN 376
Färgring	Utan

Produktslag

Gängtapp

**Tillbehör**

Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114150 2,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114150 10,2
Maskin-gängtapp M M4	134851 M4
Maskin-gängtapp M M10	134851 M10
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114150 4,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Maskin-gängtapp M M5	134851 M5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114150 3,3
Maskin-gängtapp M M6	134851 M6
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114150 5
Maskin-gängtapp M M3	134851 M3
Maskin-gängtapp M M12	134851 M12
Maskin-gängtapp M M8	134851 M8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114150 6,8
Tom kassett Typ 4	146960 4