

Garant**Handgängtappsats, obelagd, UNC: 10-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130700 10-24
GTIN	4045197068026
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Gängtyp: UNC

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 351

Varvper tum: 24

Gäng-Ø: 4,83 mm

totallängd L: 50 mm

Skaftdiameter D_s: 5,5 mm

Skaftfyrcant □: 4,3 mm

Kärnhåls-Ø: 3,9 mm

Teknisk beskrivning

Varvper tum	24
Gäng-Ø	4,83 mm
Gängstigning	1,058 mm
Kärnhåls-Ø	3,9 mm
Norm	DIN 351
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D _s	5,5 mm
totallängd L	50 mm
Skafftyrkant □	4,3 mm
Gängdjup	9,66 mm
Gängtyp	UNC
gänga	10-24 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig