

Garant**Handgängtappsats, obelagd, BSP: W1****Beställningsdata**

Ordernummer	130670 W1
GTIN	4045197067944
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 8

Gäng-Ø: 25,4 mm

totallängd L: 110 mm

Skaftdiameter D_s: 20 mm

Skaftfyrkant □: 16 mm

Kärnhåls-Ø: 22 mm

Teknisk beskrivning

Varvper tum	8
Gäng-Ø	25,4 mm
Kärnhåls-Ø	22 mm
Gängstigning	3,175 mm
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	20 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrcant \square	16 mm
Gängdjup	50,8 mm
gänga	W1
Beläggning	obelagd
Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 351
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig