

Garant**Maskin-gängtapp HSSE-PM, hårdkrom, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	131120 M8
GTIN	4045197068606
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Kraftig spiralspets.****Förklaringstext:**

Smörjspår

Styrgångor

Skärfas

Spiralspets

Användningsdata:**Härdförkromad yta** för minskad spånstockning och ökad livslängd.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E PM

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,25 mm

totallängd L: 90 mm

Skaftdiameter D_s: 8 mm

Skaftfyrcant □: 6,2 mm

Kärnhåls-Ø: 6,8 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	6,8 mm
Gäng-Ø	8 mm
Gängstigning	1,25 mm
Antal spånspår	3

Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	90 mm
Skafftyrkant □	6,2 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	24 mm
Gängtyp	M
gänga	M8
Beläggning	hårdkrom
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	gul
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	28 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	28 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	23 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P

CuZn	mindre lämplig	28 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		