

Garant**Handgängtappsats, obelagd, BSP: W5/16****Beställningsdata**

Ordernummer	130670 W5/16
GTIN	4045197067869
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 3 delar, **bestående av för-, mellan- och gradtapp.**

Användningsdata:

För Whitworthgänga enligt BSW-standard BS84 i toleransområde medel.

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 18

Gäng-Ø: 7,94 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter D_s: 6 mm

Skaftfyrkant □: 4,9 mm

Kärnhåls-Ø: 6,5 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,411 mm
Kärnhåls-Ø	6,5 mm
Gäng-Ø	7,94 mm
Varvper tum	18
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängdjup	15,88 mm
gänga	W5/16
Beläggning	obelagd
Gängtyp	BSW
Flankvinkel	55 grad
Norm	DIN 351
Skärfasform	A
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		

GG(G)	mindre lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig