



## Centreringsapparat C III utan skaft, i trälåda, avläsning av mäturet: 0,005mm



### Beställningsdata

Ordernummer	359610 0,005
GTIN	2050001890146
Artikelklass	38D

### Beskrivning

#### Utförande:

Mäturet förblir i det läge som maskinoperatören önskar under arbetsförloppet.

- Med inställbar slid för större arbetsområde.
- Valfritt inspänningsskaft, se specialtillbehör.
- Med inställbar slid för större arbetsområde.

#### Användningsdata:

- Kan användas horisontalt och vertikalt.
- Uppriktning av hål, axlar, plana ytor, referenskanter och instick centriskt mot arbetsspindeln.
- Kontroll av arbetsspindlars koncentration.

#### Noggrannhet:

0,01 mm centrerings- eller arbetsnoggrannhet.

#### leveransinnehåll:

C III – inklusive mätpets med kul-Ø 5 mm nr 359660 (kan även användas för utvärdig-Ø), träbox.

#### Specialtillbehör:

Skaft och mätpetsar nr 359650 – 359670.

#### OBS!:

Kantavkännare, se nr 359000; 359070 och 3D-spetsar, se nr 359520; 359500.

## Teknisk beskrivning

maximalt spindelvarvtal	50 - 100 min <sup>-1</sup>
spetstryck	1 N
mätområde för ur	2,5 mm
längd utan skaft och spets	102 mm
avläsning av mäturet	0,005 mm
maximal slid-Ø	116 mm
Produktslag	Centrumsökare

## Tillbehör

Snörhållare komplett Typ S	359612 S
Sats med spets/förlängning	359650
Magnethållare komplett Typ M	359611 M