

Garant**Handgängtappsats, obelagd, UNC: 5/8-11****Beställningsdata**

Ordernummer	130700 5/8-11
GTIN	4045197068101
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.****Användningsdata:****För UNC-grovgångor ASME – B1.1.**

Gängtyp: UNC

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 351

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 15,88 mm

totallängd L: 90 mm

Skaftdiameter D_s: 12 mm

Skaftfyrkant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 13,5 mm

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	13,5 mm
Gängstigning	1,58 mm
Varvper tum	11
Gäng-Ø	15,88 mm
Norm	DIN 351
Skärmaterial	HSS

Skaftdiameter D_s	12 mm
totallängd L	90 mm
Skafftyrkant \square	9 mm
Gängdjup	47,64 mm
Gängtyp	UNC
gänga	5/8-11 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Skärfasform	D
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $3 \times D$ vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		

Uni	lämplig
Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig