



Pendelupplägg Räfteflad, utvändig gänga, gängaM: M16



Beställningsdata

Ordernummer	370056 M16
GTIN	2050001875952
Artikelklass	37K

Beskrivning

Utförande:

- **Stommen är av seghärdat stål och fosfaterad.**
- **Kulan är säkrad mot medrotation.**

Kula av kullagerstål.

Med utvändig gänga.

Användningsdata:

Fungerar som anslag, stöd och tryckplatta vid tillverkning av fixturer.

OBS!:

Kan kombineras med svängspännare nr 370085 – 370086 eller spännkrok nr 370073 och 370074.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	30 mm
Kragens längd L ₂	16 mm
Utvändig diameter D ₁	20 mm
gängaM	M16

Längd 1	27 mm
maximal belastning (statiskt)	90 kN
Produktslag	Pendelupplägg