

**Elektroniksidavbitare Super Knips<sup>®</sup>, SFW, totallängd: 125Hmm****Beställningsdata**

Ordernummer	726645 125H
GTIN	4003773065074
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder.

**Norm:**

**DIN ISO 9654**

**Material:**

Specialverktogsstål, brunerat.

**Teknisk beskrivning**

klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1,2 mm
skärlängd	9 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	0,2 - 0,6 mm
huvudbredd	13,5 mm
totallängd	125 mm
Skärfas	Mycket liten fas
Material	Specialverktogsstål
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Yta	brunerad
Produktnamnsattribut	SFW
med returfjäder	ja
med trådhållare	nej
Produktslag	Skärande tång