



## Elektroniksidavbitare Super Knips® med trådhållare, SFW, totallängd: 125Hmm



### Beställningsdata

Ordernummer	726650 125H
GTIN	4003773065081
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Slimmat huvud med precisionsslipade skär, med liten klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med retur fjäder.

#### Norm:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

### Teknisk beskrivning

klippkapacitet medelhård ståltråd	0,2 - 1,2 mm
klippkapacitet hård tråd upp till Ø	0,2 - 0,6 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,2 - 1,6 mm
huvudbredd	13,5 mm
skärlängd	9 mm
totallängd	125 mm
Skärfas	SFW
Material	Specialverktygsstål
Norm	DIN ISO 9654

Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 64 HRC)
Yta	brunerad
Produktnamnsattribut	SFW
med retur fjäder	ja
med tråd hållare	ja
Produktslag	Skärande tång