


**Weldonelement stelt, för nominell diameter: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	335740 9
GTIN	4045197801371
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut. Två medbringarytor med en förskjutning på 180° och 10 mm.

Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	18 mm
Spännvidd d	9 mm
justersträcka V	10 mm
Spirallängd A	41,5 mm
totallängd L	52 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

