



Elektronikspetsång, vinklad 45°, totallängd: 115mm



Beställningsdata

Ordernummer	727192 115
GTIN	4003773040736
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Genomstucken precisionsled. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Slätslipade gripytor. Kanter noggrant avgradade. Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Användningsdata:

För fina monteringsarbeten, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9655

Material:

Kullagerstål, oljehärdat.

OBS!:

Fler utföranden på begäran.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	9,5 mm
totallängd	115 mm
käftlängd	22,5 mm
U-form	spetsig ände, vinklad 45°
Norm	DIN ISO 9655
backarnas utförande	slätslipad invändigt

Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kullagerstål
Yta	spegelpolerat
med returfjäder	ja
Produktslag	Spetstång