

Garant**Maskin-gängtapp Form B DIN 371, obelagd, M: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	131150 M10
GTIN	4045197069023
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.**Dim. M2,3 och M2,6 med gammal DIN-profil. **ISO 2 6H****HSS-E****Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	10 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	8,5 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	1,5 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrkant □	8 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	30 mm
Gängtyp	M

gänga	M10
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		