

**Maskin-gängtapp Form B DIN 371/376, obelagd, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	131260 M3
GTIN	4045197069313
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:
Med spiralspets. HSS-E

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Gäng-Ø	3 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,5 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	9 mm
Gängtyp	M
gänga	M3
Beläggning	obelagd

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		