

**Digitalt verkstadsskjutmått IP67 utan mätspetsar, mätområde: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415366 600
GTIN	2050001911889
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Mycket stor, lättavläst kontrastrik LCD-display. Sifferhöjd 8 mm resp. 14 mm (fr.o.m. storlek 500 mm). Med Preset (måttförinställning) Skjutmåttet är beständigt mot vatten, kylvätskor, olja och damm.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inkl. batteri nr 081560 strl. CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948 strl. USB2.

Teknisk beskrivning

Ansats för inre mått – Ø	10 mm
Kalibrering	A1
skänkellängd	150 mm
felgräns	0,04 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	USB-gränssnitt
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	498948 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032