

**Garant****Maskin-gängtapp HSSE-PM form CS, obelagd, M: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	131290 M6
GTIN	4045197069511
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.**(Form CS) skärfas över 2–3 gängor – **med spiralspets.****Fördel:**

Högre motståndskraft mot slitage.

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	1 mm
Gäng-Ø	6 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	5 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	18 mm
Gängtyp	M

gänga	M6
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	CS
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	15 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	18 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	9 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		