

**HM-högprestandaborr Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 5,5mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 122398 5,5    |
| GTIN         | 4045197426550 |
| Artikelklass | 12E           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Stark kärna och specialurspetsning** – därigenom skärande tväregg med **hög centreringsnoggrannhet. Raka huvudskäreggar** med lätt eggavrundning och en särskild spårform ger **korta spån**.

**OBS!:**

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Teknisk beskrivning**

|  |            |
|--|------------|
| Antal skär Z                                       | 2          |
| Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,07 mm/v  |
| Spånspårlängd $L_c$                                | 28 mm      |
| Skafttolerans                                      | h6         |
| Nominell Ø $D_c$                                   | 5,5 mm     |
| Tolerans nom.-Ø                                    | m7         |
| Skaftdiameter $D_s$                                | 6 mm       |
| totallängd L                                       | 66 mm      |
| Norm   | DIN 6537 K |
| Rekommenderat maximalt borrhjup $L_2$              | 19,8 mm    |
| Beläggning   | TiAlN      |
| Skärmaterial                                       | VHM        |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Utförande   | 4xD                |
| Spetsvinkel | 140 grad           |
| Skaft       | DIN 6535 HE med h6 |
| Invändig    | nej                |
| Färgring    | blå                |
| Produktslag | Spiralborr         |

### Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig)              | mindre lämplig | 140 m/min      | N       |
| Alu > 10% Si                  | mindre lämplig | 120 m/min      | N       |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        | 80 m/min       | P       |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        | 75 m/min       | P       |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        | 65 m/min       | P       |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig | 60 m/min       | P       |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig | 35 m/min       | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        | 35 m/min       | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        | 30 m/min       | M       |
| GG                            | mindre lämplig | 70 m/min       | K       |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| vått maximal                  | lämplig        |                |         |
| vått minimal                  | mindre lämplig |                |         |