

Garant**Maskin-gängtapp HSSE-PM form B, obelagd, M: M8****Beställningsdata**

Ordernummer	131280 M8
GTIN	4045197069436
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Fördel:**

Högre motståndskraft mot slitage.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	6,8 mm
Gängstigning	1,25 mm
Gäng-Ø	8 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	90 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	24 mm
Gängtyp	M
gänga	M8

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	15 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	9 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		