



Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 50Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657272 50
GTIN	4045197804105
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.

Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.

Måttenheter: Nm, lbfft. Spärrhuvud med oförlorbart **vändbart fyrkantfäste** och låsstift för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För mindre till medelstora modeller.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av indikerat värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	3/8 tum
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
skalgradering 1 delstreck =	0,5 Nm
vikt	700 g
maximalt vridmoment	50 Nm
visning	analog
momentintervall	10 - 50 Nm
Feedback	utlösande
Inställning av utlösningssvärdet	med inställningsskala
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
total längd L	328 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	209 mm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
Norm	DIN EN ISO 6789
mätmetod	vridmoment
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment
1000 Nm

020020 1000

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm

020010 400

Tillbehör

Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantsfäste 3/8 tum

657271 3/8