



Momentnyckel QuickSelect med inställningslåsning, utan spärrhuvud, maximalt vridmoment: 400Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657099 400
GTIN	4018754269471
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Stabil och kompakt, enarmad momentnyckel med förinställning enligt skala och automatisk utlösning. Den höga noggrannheten förblir oförändrad även efter tusentals åtdragningar, eftersom alla förslitningsdelar tillverkats av förstklassiga material samtidigt som den böjliga stängeln belastas mycket kortvarigt. Hus och handgrepp av stabilt fyrkantrör. Skalan justerbar i efterhand. **Vänsterdragning sker genom att insticksverktyget vänds.**

Utan insticksverktyg (grundmodell); passande insticksverktyg, se nr 657582 – 657950.

Måttenheter: Nm, lb-ft.

Fördel:

Förinställbar efter skala och kan säkras mot ytterligare justering genom löstagbar knapp. Som tillval kan nyckeln säkras mot manipulering med medföljande låsskruv och dekal.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

Eftersom vridmomentet kan ställas om mycket snabbt är nyckeln idealisk för reparationer och mindre serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

vikt	1655 g
skalgradering 1 delstreck =	2 Nm
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
hållare för insticksverktyg	14×18 mm
Utbytbart verktyg	Insticksverktyg
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
maximalt vridmoment	400 Nm
visning	analog
momentintervall	80 - 400 Nm
momentintervall	60 - 300 lbffot
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	589 mm
totallängd L	607 mm
Feedback	utlösande
Justerat stickmått på momentnyckeln [I ₂]	25 mm
Utlösningsprincip	mekanisk kortvägsutlösning
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Utlösningens värdets justerbarhet	ställbar
mätmetod	vridmoment
Anslutningsform	för insticksverktyg (fyrkantfäste)
Inställning av utlösningens värdet	med inställningsskala
Norm	DIN EN ISO 6789
Spaklängd utan insticksverktyg [I ₁]	564 mm
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren

Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Serie	MANOSKOP® 730Fix
Knäckfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
QuickRelease/snabbytesfunktion	nej
Släpvisare	nej
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000

Tillbehör

Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4HD tum	657600 2-3/4HD
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657700 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657582 2-1/2
Spärrhuvud tappdimension 2-1/2 tum	657620 2-1/2
Insticksverktyg, fyrkant Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657700 2-3/4
Spärrhuvudmed utstötare Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657580 2-1/2
Omställbart spärrhuvud.med utstötare, QuickRelease Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657590 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657600 2-3/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-3/4 tum	657630 2-3/4
Spärrhuvud Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657630 2-1/2
Omställbart spärrhuvud. Typ-fyrkantfäste 2-1/2 tum	657600 2-1/2