

Garant**Koniska precisionsförsänkare, extra långa 90°, obelagd, Utvändig Ø: 10,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150372 10,4
GTIN	4045197086174
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade. Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.

Konisk precisionsförsänkare, tillverkad med snävare toleranser än vad som föreskrivs i DIN 335-C.

Med extra långt cylindriskt skaft.

Teknisk beskrivning

förborrningshål-Ø	2,5 mm
för sänkskruvar DIN 7991	M5
Matning f i stål < 500 N/mm ²	0,12 mm/v
minsta försänkar-Ø för hål från	2,5 mm
Utvändig Ø	10,4 mm
Skafttolerans	h9
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	157 mm
Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm

Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	33 m/min	N
Alu > 10% Si	mindre lämplig	20 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	27 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	27 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		