



Roterande fil Z-stål – grov, VHM, Typ: D1210



Beställningsdata

Ordernummer	540740 D1210
GTIN	4045197804853
Artikelklass	52D

Beskrivning

Utförande:

Den **innovative tandgeometrin** möjliggör **mycket höga bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) garanterar hög ytkvalitet. Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **stål och gjutstål**.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	12,7 mm
Form	D1210
totallängd	56 mm
förkortning tandning	Z-stål
Tandningsfinhetsgrad	grov
Formbeskrivning	Kulform
huvudlängd	11 mm
Serie	Filtandning Z stål
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
GG(G)	lämplig		