

Garant**Setting Bench SB 1, Typ: 300****Beställningsdata**

Ordernummer	439900 300
GTIN	4062406206000
Artikelklass	41R

Beskrivning**Utförande:**

Enkel och bekvämt manövrerbar horisontal inställningsapparat med verkstadsduglig pekskärm för förinställning av invändiga och utvändiga mätinstrument. Apparaten har högklassig bearbetning och har en massiv granitbas och mycket exakta styrningar. Den mycket noggranna motorstyrenheten reglerar de inställda utgångsvärdena i realtid, även om olika mätinstrument införs. Flerspråkig programvara. USB-gränssnitt för skrivare och scanner.

Funktion:

- **Inmatning av in- och utvändiga mått kan göras i millimeter eller tum.**
- **Integrerad toleransdator med snabbval av minimi-, maximi- och medelvärden.**
- **Lagring av favoriter för upprepad inställning av mätinstrument.**
- **Förloppet (historiken) registreras och kan hämtas när som helst.**

leveransinnehåll:

Inklusive nätadel, dammskyddshölje, fabrikskalibrering, bruksanvisning, transporthållare.

Specialtillbehör:

Adapter nr 439910; 439912; 439915; 439916, skrivare nr 085505, 2D-streckkodscanner nr 439930 storlek 1950GHD, eluttagslist nr 081163; 081179.

OBS!:

Gränsvärde för mätavvikelsen (MPE) enligt VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Tillåtna omgivningsförhållanden 20 °C ±3 K, mätt med kalibrerade normaler eller normalmätanordningar med användning av integrerad temperaturkompensation.

Teknisk beskrivning

repeternoggrannhet (2 σ)	1 μ m
datautgång	USB-gränssnitt
mätområde, invändigt	1 - 305 mm
effektförbrukning	150 W
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
mätområde, utvändigt	40,1 - 345 mm
noggrannhet	1,5 + L(mm)/300 μ m
ytgångsspänning	24V, 5A
längd grundplatta	840 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
nätfrekvens	50 - 60 Hz
vikt	110 kg
nätspänning	100 - 240 V
höjd	573 mm
Bottenplatta djup	320 mm
avläsning	0,001 mm
strömförsörjning	100 – 240 V
Displaytyp	TFT-pekskärm
Displaystorlek	10 tum
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Inställningsenhet

Tillbehör

Uttagslist med överspänningsskydd Antal uttag	081163
Adapter för 2-punkts hålmätinstrument 1 styck Typ 90-300	439914 90-300
Handscanner 2D Typ 1950GHD	439930 1950GHD
Etikettskrivare LabelWriter Typ LW450	085505 LW450

Adapter upplagsyta utvändigt1 styck Typ OUTSIDE	439910 OUTSIDE
Adaptersats för universalmätinstrument Typ UNIVERSAL	439916 UNIVERSAL
Adapter upplagsyta invändigt1 styck Typ INSIDE	439912 INSIDE
Adapter för 2-punkts hålmätinstrument1 styck Typ 35-90	439914 35-90