

## HT-chuckar väcksats, HSK-A100 kort, Typ: 63



### Beställningsdata

Ordernummer	307546 63
GTIN	2050002007710
Artikelklass	33W

### Beskrivning

#### Utförande:

- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
- Utförande SK40 och HSK-A 63 med hål för kulloppschip.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.

#### Fördel:

- Maximal momentöverföring (550 Nm) bidrar till hög processäkerhet.
- Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam drift för spindeln.
- Mycket bra rundgångs- och repeternoggrannhet < 0,003mm.
- Enkel hantering.
- Exakt axiell längdjustering.
- Temperaturbeständighet upp till 170 °C.
- Full flexibilitet tack vare högkvalitativa reducermuffar.

#### Användningsdata:

- För borrar, brotschning och fräsning.
- För tung spånavskiljning vid fräsning.

#### leveransinnehåll:

1 st GARANT hydraul chuck HT nr 307550 storl. 20, 5 st WTE reduceringshylsa Ø20 - spänn diameter 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1 st chucknyckel 5 mm, 1 st väska med cellplastinsats.

#### Specialtillbehör:

- Kylvätskerör nr 309880.

## · Hylsnyckel nr 309890.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	54 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	52,5 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck