

HT-chuckar väcksats, SK 40 kort, Typ: 40



Beställningsdata

Ordernummer	302024 40
GTIN	4045197733276
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.
- Utförande SK40 och HSK-A 63 med hål för kulloppschip.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.

Fördel:

- Maximal momentöverföring (550 Nm) bidrar till hög processäkerhet.
- Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam drift för spindeln.
- Mycket bra rundgångs- och repeternoggrannhet < 0,003mm.
- Enkel hantering.
- Exakt axiell längdjustering.
- Temperaturbeständighet upp till 170 °C.
- Full flexibilitet tack vare högkvalitativa reducermuffar.

Användningsdata:

- För borrar, brotschning och fräsning.
- För tung spånavskiljning vid fräsning.

leveransinnehåll:

1 st GARANT hydraul chuck HT nr 302028 storl. 20, 5 st WTE reduceringshylsa Ø20 - spänn diameter 6, 8, 10, 12, 16 mm, 1 st chucknyckel 5 mm, 1 st väska med cellplastinsats.

Specialtillbehör:

- Dragappar (AB) nr 308600 – 308806.

· **AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.**

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	20 mm
utkragningsslängd A-mått	64,5 mm
Utvändig-Ø D	49 mm
Effektiv längd L ₁	45,5 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	DIN 69871
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck