

Garant**Maskin-gängtapp Form B extra lång, obelagd, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	131760 M4
GTIN	4045197070234
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Med extra långt skaft.**

≤ M10: Skaft enligt DIN 371.

≥ M12: Skaft enligt DIN 376.

Fördel:Mycket lämplig för **gängskärning på svåråtkomliga ställen.****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	4 mm
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Gängstigning	0,7 mm
Norm	Verkstadsnorm
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
totallängd L	112 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	12 mm

Gängtyp	M
gänga	M4
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		