

Garant**Spåndrivande gängtapp Kort, obelagd, M: M5****Beställningsdata**

Ordernummer	131450 M5
GTIN	4045197069764
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****Användningsdata:****Som hand- eller maskingängtapp.****Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	5 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	4,2 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,8 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	50 mm
Skافتfyrkant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	15 mm
Gängtyp	M

gänga	M5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		