

Garant**Maskin-gängtapp Lång, obelagd, M: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	131800 M12
GTIN	4045197070401
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Långt skaft (med avsmalnande skaft-Ø förstörre arbetsdjup).****Fördel:**Mycket lämplig **för gängskärning på svåråtkomliga ställen.****Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	10,2 mm
Gäng-Ø	12 mm
Gängstigning	1,75 mm
Norm	DIN 357
Skaftdiameter D _s	9 mm
totallängd L	180 mm
Skaftfyrkant □	7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS
Gängdjup	24 mm
Gängtyp	M
gänga	M12

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
GG(G)	mindre lämplig	9 m/min	K
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		