

Garant**Konisk försänkare, HM 90°, obelagd, Utvändig Ø: 10,4 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150384 10,4
GTIN	4045197086563
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Mycket **stabil konstruktion**, flerskärig, **speciell geometri** för **mycket stora påfrestningar**. För **vibrationsfri försänkning** och **avgradning**. För **svärbearbetade material**. Huvud av solid hårdmetall lött på skaft.

Mycket lämplig för **gjutjärn (ADI)**.

OBS!:

Se till att bearbetningsförhållandena är stabila!

Invändig: nej

Antal skär Z: 4

Antal skär Z: 4

minsta försänkar-Ø för hål från: 4 mm

totallängd L: 46 mm

Skaftdiameter D_s: 8 mm

Matning f i GJS ADI > 800 N/mm²: 0,05 mm/v

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	10,4 mm
Skafttolerans	h9
minsta försänkar-Ø för hål från	4 mm
förborrningshål-Ø	4 mm
Matning f i GJS ADI > 800 N/mm ²	0,05 mm/v
Skaftdiameter D _s	8 mm

totallängd L	46 mm
Antal skär Z	4
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	vit
Produktslag	Steg- och konisk försänkare