

Garant**Konisk försänkare, HM 90°, obelagd, Utvändig Ø: 31mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150386 31
GTIN	4045197086662
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Mycket **stabil konstruktion**, flerskärig, **speciell geometri** för **mycket stora påfrestningar**. För **vibrationsfri försänkning** och **avgradning**. För **svårbearbetade material**. Huvud av solid hårdmetall lött på skaft.

Även lämpliga för Hardox 500.

OBS!:

Se till att bearbetningsförhållandena är stabila!

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h9
Matning f i stål < 60 HRC	0,1 mm/v
förborrningshål-Ø	6 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	6 mm
Utvändig Ø	31 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	71 mm
Antal skär Z	5
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	VHM

Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Färgring	röd
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	30 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	18 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	8 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	8 m/min	H
TOOLOX 33	lämplig	8 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	8 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	lämplig	6 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	6 m/min	S
Grafit, glasfiber	lämplig	5 m/min	N
vått maximal	lämplig		
Luft	lämplig		