

Garant**Konisk försänkare, HM 90°, obelagd, Utvändig Ø: 20,5 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	150384 20,5
GTIN	4045197086594
Artikelklass	11M

Beskrivning**Utförande:**

Mycket **stabil konstruktion**, flerskärig, **speciell geometri** för **mycket stora påfrestningar**. För **vibrationsfri försänkning** och **avgradning**. För **svärbearbetade material**. Huvud av solid hårdmetall lött på skaft.

Mycket lämplig för **gjutjärn (ADI)**.

OBS!:

Se till att bearbetningsförhållandena är stabila!

Invändig: nej

Antal skär Z: 5

Antal skär Z: 5

minsta försänkar-Ø för hål från: 5 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter D_s: 10 mm

Matning f i GJS ADI > 800 N/mm²: 0,1 mm/v

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h9
Matning f i GJS ADI > 800 N/mm ²	0,1 mm/v
förborrningshål-Ø	5 mm
minsta försänkar-Ø för hål från	5 mm
Utvändig Ø	20,5 mm
Skaftdiameter D _s	10 mm

totallängd L	63 mm
Antal skär Z	5
Beläggning	obelagd
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Skaft	Cylindriskt skaft
Invändig	nej
Färgring	vit
Produktslag	Steg- och konisk försänkare