

**KAESER**  
KOMPRESSOREN**Hantverkarkompressor, Typ: 210/10W****Beställningsdata**

Ordernummer	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Artikelklass	03R

**Beskrivning****Utförande:**

Korrosionsfria ventiler, högeffektiv kylning, underhållsfria kraftöverföringskomponenter, korrosionsskyddade behållare; minst 10 års garanti på efterbeställda reservdelar. Hög verkningsgrad till låg driftskostnad. Liten, kompakt kompressor med stabil kraftkälla för mindre luftbehov.

**leveransinnehåll:**

Inklusive filterregulator med manometer, snabbkoppling.

**OBS!:**

Andra hantverkarkompressorer levereras på begäran.

**Teknisk beskrivning**

tryckbehållarens volym	10 l
maximal påfyllningskapacitet	140 l/min
vikt	29 kg
Längd	420 mm
maximal insugningskapacitet	210 l/min

effektförbrukning	1,1 kW
höjd	650 mm
maximal tryck (luft)	10 bar
Bredd	370 mm
tillverkarens beteckning	210/10W
Produktslag	Kompressor