

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, UNF: 1/4-28****Beställningsdata**

Ordernummer	138000 1/4-28
GTIN	4045197080318
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Stabilt utförande med 20° högerspiraler. HSS-E****Användningsdata:****För UNF-fingångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	5,5 mm
Antal skär Z	3
Varvper tum	28
Gäng-Ø	6,35 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	7 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Gängdjup	12,7 mm
Gängstigning	0,907 mm
Gängtyp	UNF
gänga	1/4-28 UNF

Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		