

Garant**Maskin-gängtapp HSS/E, Nitrerat och ånganlöp, M: M10****Beställningsdata**

Ordernummer	131920 M10
GTIN	4045197070692
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:
Med spiralspets.****Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Gängstigning	1,5 mm
Kärnhåls-Ø	8,5 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	10 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	100 mm
Skaftfyrcant □	8 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	30 mm
Gängtyp	M
gänga	M10
Beläggning	Nitrerat och ånganlöp

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	röd
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		