

Garant**Maskin-gängtapp, obelagd, UNF: 5/16-24****Beställningsdata**

Ordernummer	138000 5/16-24
GTIN	4045197080325
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Stabilt utförande med 20° högerspiraler. HSS-E****Användningsdata:****För UNF-fingångor ASME – B1.1.****Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	6,9 mm
Gäng-Ø	7,94 mm
Varvper tum	24
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Norm	DIN 374
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	90 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängdjup	15,86 mm
Gängstigning	1,058 mm
Gängtyp	UNF

gänga	5/16-24 UNF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		