

**Maskin-gängtapp, TiN, UNF: 7/8-14****Beställningsdata**

Ordernummer	138005 7/8-14
GTIN	4045197533470
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:**

**Stabilt utförande med 20° högerspiral.** Med **speciell TiN-beläggning** för rostfria och syrafasta stålqualiteter. Kan användas med **emulsion** (fetthalt min. 8 %).

**Användningsdata:**

**För UNF-fingängor** ASME – B1.1.

Flankvinkel: 60 grad

Toleransklass: 2B

Skärfasform: C

Spiralvinkel: 20 grad

Invändig: false

Användning vid håltyp: upp till 2×D vid bottenhål

Gängtyp: UNF

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 374

Varvper tum: 14

Gäng-Ø: 22,23 mm

totallängd  $L_{tot}$ : 125 mm

Skaft-Ø: 18 mm

skaftstorlek: 14,5 mm

Kärnhåls-Ø: 20,4 mm

**Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	22,23 mm
Kärnhåls-Ø	20,4 mm
Antal spånspår	4

Varvper tum	14
Skärfasvinkel	50 grad
Antal skär Z	4
Norm	DIN 374
Skärmaterial	HSS E
Skaft-Ø	18 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	125 mm
skaftstorlek	14,5 mm
Gängdjup	44,46 mm
Gängstigning	1,814 mm
Gängtyp	UNF
gänga	7/8-14
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	20 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå