



Tappsvängjärn, inställbart, Typ: 1.1/2



Beställningsdata

Ordernummer	148410 1.1/2
GTIN	4062406208189
Artikelklass	12L

Beskrivning

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.

För **normal** påfrestning: kåpa av pressgjutet zinkgods.

Teknisk beskrivning

för handbrottschdiameter DIN 206*	2,5 - 9,5 mm
spännvidd □	2 - 8 mm
totallängd	175 mm
för handgängtappar DIN 352	M1 – M12
Norm	DIN 1814
Produktslag	Tappsvängjärn